

**Lehký otočný soustružnický hrot, Morse kužel: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320675 4
GTIN	5907412202761
Třída artiklu	36C

Popis**Provedení:**

- Úhel špičky 60°.
- Lehké provedení, bezúdržbové.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro soustruhy na hrubování a jemné soustružení.

Ø pouzdra D: 70 mm

Celková délka L: 204 mm

Užitná délka B: 101,5 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 32 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,005 mm

Délka hrotu C: 40 mm

Technický popis

Maximální chyba obvodové házivosti	0,005 mm
Největší Ø hrotu 60° A	32 mm
Morse kužel	MK4
Maximální počet otáček	3800 min ⁻¹

Délka hrotu C	40 mm
Ø pouzdra D	70 mm
Pro hmotnost obrobku	800 kg
Užitná délka B	101,5 mm
Celková délka L	204 mm
Druh produktu	Středicí hrot