



## Lehký otočný soustružnický hrot, Morse kužel: 4



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	320650 4
GTIN	4019208000169
Třída artiklu	35R

### Popis

#### Provedení:

- Úhel hrotu 60°.
- Lehké provedení.
- Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
- Bezúdržbový.

#### Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

#### Použití:

Převážně k obrábění malých i nejmenších dílů na malých a velkých soustruzích.

Ø pouzdra D: 42 mm

Užitná délka B: 75,5 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 20 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,005 mm

Pro hmotnost obrobku: 800 kg

### Technický popis

Užitná délka B	75,5 mm
Pro hmotnost obrobku	800 kg
Morse kužel	MK4
Ø pouzdra D	42 mm

Maximální chyba obvodové házivosti	0,005 mm
Největší Ø hrotu 60° A	20 mm
Druh produktu	Středicí hrot