



## Otočný soustružnický hrot 60°, Morse kužel: 6



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	320660 6
GTIN	4019208014425
Třída artiklu	35R

### Popis

#### Provedení:

- Těleso a otočný hrot jsou kalené.
- Otočný hrot kalený do hloubky, možno několikrát přebrousit.
- Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
- Bezúdržbové díky trvalému mazání.
- Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.
- Úhel špičky 60°.

#### Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

#### Použití:

Pro všechny druhy soustruhů, vhodné jak pro hrubování, tak i jemné soustružení.

Ø pouzdra D: 102,5 mm

Užitná délka B: 152 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 50 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,01 mm

Pro hmotnost obrobku: 3500 kg

### Technický popis

Ø pouzdra D	102,5 mm
Pro hmotnost obrobku	3500 kg

Užitná délka B	152 mm
Největší Ø hrotu 60° A	50 mm
Morse kužel	MK6
Maximální chyba obvodové házivosti	0,01 mm
Druh produktu	Středicí hrot