



## MicroClamp, HSK-E 25 A = 37, Typ: 0,2-3



### Údaje o objednávce

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 308382 0,2-3  |
| GTIN             | 4045197556851 |
| Třída artiklu    | 31H           |

### Popis

#### Provedení:

- Pro pravý a levý chod.
- Obvodová házivost < 0,01 mm.
- Přenos točivého momentu 7 Nm.
- Přípustné otáčky 60000 ot./min.
- Přípustný utahovací moment 2 Nm.

#### Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče s příčnou rukojetí.

#### Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880.

Norma pro upínání: DIN 69893

Norma pro upínání: ISO 12164-1

Tvar: E

Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min<sup>-1</sup>

Strategie obrábění: HSC

Rozsah upínání Ø D<sub>1</sub>: 0,2 - 3,4 mm

Vnější Ø D: 19 mm

Ø D<sub>2</sub>: 12 mm

Náhradní upínací klíče: 627425\_2

### Technický popis

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Rozsah upínání Ø D <sub>1</sub> | 0,2 - 3,4 mm |
| Náhradní upínací klíče          | 627425_2     |

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Ø D <sub>2</sub>                | 12 mm                             |
| Vnější Ø D                      | 19 mm                             |
| Upnutí                          | HSK-E 25 A = 37                   |
| Norma pro upínání               | DIN 69893                         |
| Norma pro upínání               | ISO 12164-1                       |
| Tvar                            | E                                 |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup> |
| Strategie obrábění              | HSC                               |

---

## Příslušenství

|   |          |
|---|----------|
| 6-hranný šroubovák s příčnou rukojetí 6-hran 2 mm | 627425 2 |
|---|----------|