



Otočný soustružnický hrot s prodlouženým hrotem 60° / 30°, Morse kužel: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	320670 3
GTIN	4019208017068
Třída artiklu	35R

Popis

Provedení:

- Těleso a otočný hrot jsou kalené.
- Otočný hrot kalený do hloubky, možno několikrát přebrousit.
- Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
- Bezúdržbové díky trvalému mazání.
- Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.
- S prodlouženým hrotem, úhel hrotu 60° / 30°.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro všechny druhy soustruhů, vhodné jak pro hrubování, tak i jemné soustružení. Prodloužený otočný hrot umožňuje nerušené najetí soustružnického nože k rovině obrobku. Vhodné zejména ke kopírovacímu soustružení.
Ø pouzdra D: 58,5 mm
Užitná délka B: 95,5 mm
Největší Ø hrotu 60° A: 25 mm
Největší Ø hrotu 30° A: 12 mm
Maximální chyba obvodové házivosti: 0,005 mm
Délka hrotu C: 47 mm

Technický popis

Užitná délka B	95,5 mm
Největší Ø hrotu 60° A	25 mm
Ø pouzdra D	58,5 mm
Morse kužel	MK3
Pro hmotnost obrobku	400 kg
Délka hrotu C	47 mm
Maximální chyba obvodové házivosti	0,005 mm
Největší Ø hrotu 30° A	12 mm
Druh produktu	Středicí hrot