



Sada pro termální vrtání Plochý včetně tvářecího závitníku, Pro závity M: M6-M10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	082726 M6-M10
GTIN	2050001740151
Třída artiklu	04D

Popis

Popis:

Vrták pro termální vrtání produkuje prostřednictvím TK polygonové kontury třecí teplo, které plastifikuje materiály všeho druhu. Díky tomu lze během několika sekund zhotovovat beztržskově uzavřené průtahy ve vícenásobné výchozí tloušťce materiálu.

Výhoda:

- **Velké úspory nákladů a času ve srovnání s konvenčními postupy (např. vtaňovací matice).**
- **Bez třísek, bez odpadu. Nahrazuje nýťovací, navařovací a lisované matice.**
- **Solidní podklad pro závit s vysokými vytahovacími silami.**
- **Pro všechny obvyklé tloušťky materiálu a velikosti závitu (závity dle DIN 13).**

Obsah:

Po 1 vrtáku pro termální vrtání a tvářecím závitníku: vel. M6; M8; M10

Upozornění:

Další provedení a sady pro speciální provedení (např. pro tenké plechy) jsou k dodání na požádání. **Vhodné tvářecí závitníky viz artikl č. 139115 a následující.**

Technický popis

Pro závity M	M6-M10
--------------	--------

Druh produktu

Vrtáky pro termální vrtání

PříslušenstvíVrták pro termální vrtání Plochý (bez límce) Pro závity M
M8

082735 M8

Vrták pro termální vrtání Plochý (bez límce) Pro závity M
M10

082735 M10

Vrták pro termální vrtání Plochý (bez límce) Pro závity M
M6

082735 M6