

**Otočný soustružnický hrot 60°, Morse kužel: 2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320660 2
GTIN	4019208014388
Třída artiklu	35R

Popis**Provedení:**

- **Těleso a otočný hrot jsou kalené.**
- **Otočný hrot kalený do hloubky, možno několikrát přebrousit.**
- **Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.**
- **Bezúdržbové díky trvalému mazání.**
- **Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.**
- **Úhel špičky 60°.**

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro všechny druhy soustruhů, vhodné jak pro hrubování, tak i jemné soustružení.

Ø pouzdra D: 43 mm

Užitná délka B: 65 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 20 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,005 mm

Pro hmotnost obrobku: 200 kg

Technický popis

Pro hmotnost obrobku	200 kg
Největší Ø hrotu 60° A	20 mm

Maximální chyba obvodové házivosti	0,005 mm
Užitná délka B	65 mm
Morse kužel	MK2
Ø pouzdra D	43 mm
Druh produktu	Středicí hrot