

**Garant****Tažný čep utěsněný, typ B, bez otvoru, Vhodné pro strmé kužely: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308620 40
GTIN	4045197150943
Třída artiklu	31Z

**Popis****Popis:**

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

**Použití:**

- Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT).
- V obráběcích centrech (stroje s automatickou výměnou nástrojů).
- V NC strojích (stroje bez automatické výměny nástrojů).

**Upozornění:**

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

**Utěsněný** s O kroužkem.

ISO 7388-3 odpovídá staré normě DIN 69872.

**Technický popis**

Maximální utahovací moment	50 Nm
Celková délka L	54 mm
Úhel A	15 stupeň
Závit M	M16
Vhodné pro strmý kužel	40
Ø nákrůžku D	23 mm

L <sub>1</sub>	26 mm
Ø hlavy D <sub>1</sub>	19 mm
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem	SK 40
Rozměr klíče	19 mm
Vlastnost otvoru	bez otvoru
Norma pro tažné čepy	ISO 7388-3
Druh produktu	Tažný čep

## Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40

308820 40

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40

308825 40