

**Garant****Tažný čep utěsněný, bez otvoru, Vhodné pro strmé kužely: 50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308660 50
GTIN	4045197151018
Třída artiklu	31Z

**Popis****Popis:**

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

**Použití:**

- Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT), mimo vel. 30.
- V obráběcích centrech (stroje s automatickou výměnou nástrojů).
- V NC strojích (stroje bez automatické výměny nástrojů).

**Upozornění:**

**Utěsněný** s O kroužkem.

Příslušný vhodný upínací klíč a klíčové otvory najdete v eShopu.

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

**Technický popis**

Celková délka L	65,5 mm
Závit M	M24
Maximální utahovací moment	150 Nm
Vhodné pro strmý kužel	50
Ø hlavy D <sub>1</sub>	29,1 mm

L <sub>1</sub>	25,55 mm
Ø nákrůžku D	36 mm
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem	SK 50
Rozměr klíče	30 mm
Vlastnost otvoru	bez otvoru
Norma pro tažné čepy	ISO 7388
Druh produktu	Tažný čep

## Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308825 50
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50