

Garant**Tažný čep utěsněný, typ B, bez otvoru, Vhodné pro strmé kužely: 50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308620 50
GTIN	4045197150950
Třída artiklu	31Z

Popis**Popis:**

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

- Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT).
- V obráběcích centrech (stroje s automatickou výměnou nástrojů).
- V NC strojích (stroje bez automatické výměny nástrojů).

Upozornění:

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

Utěsněný s O kroužkem.

ISO 7388-3 odpovídá staré normě DIN 69872.

Technický popis

L ₁	34 mm
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem	SK 50
Maximální utahovací moment	150 Nm
Úhel A	15 stupeň
Celková délka L	74 mm
Vhodné pro strmý kužel	50

Ø hlavy D ₁	28 mm
Závit M	M24
Ø nákrůžku D	36 mm
Rozměr klíče	30 mm
Vlastnost otvoru	bez otvoru
Norma pro tažné čepy	ISO 7388-3
Druh produktu	Tažný čep

Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308830 50
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308820 50
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308825 50