



Upínací trn pro frézovací hlavy s čelními chladícími tryskami, typ ADB, BT 40 krátké, Ø trnu d1: 22mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	303020 22
GTIN	4250122614197
Třída artiklu	36E

Popis

Provedení:

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákržku broušené.
Všechny nefunkční plochy jsou černěné.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Speciální klíč č. 309840.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	40 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	22
Ø trnu d ₁	22 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	22
Vnější Ø D	48 mm
Upnutí	BT 40 krátké
Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339

Tvar	ADB
Otvor chladicího kanálu	není zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

Příslušenství

Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 22 mm	309860 22
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Speciální klíč Pro Ø trnu 22 mm	309840 22
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40