

**Garant****Tepelný upínač, PSC 63 krátký, Ø upnutí D1: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308568 25
GTIN	4045197471871
Třída artiklu	31C

**Popis****Provedení:**

- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.

**Použití:**

K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

**Zvláštní příslušenství:**

Prodloužení tepelného upínače č. 302410 – 302417, smršťovací přístroje č. 354210 – 354450. Trubička pro vnitřní chlazení č. 309885, nástrčný klíč č. 309893 a sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

**Technický popis**

Ø D <sub>2</sub>	44 mm
Délka vyložení rozměr A	90 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Vnější Ø D	53 mm
Upnutí	PSC 63 krátký
Norma pro upínání	ISO 26623-1
Vnitřní chlazení	ano

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Tepelný upínací trn

### Příslušenství

Smršťovací přístroj Typ SU1	354210 SU1
Skříň	354290
Chladicí jednotka Typ CU1	354215 CU1