



Otočný soustružnický hrot s vložkou z tvrdokovu a odtlačovací maticí, Morse kužel: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	321250 3
GTIN	4019208059631
Třída artiklu	35R

Popis

Provedení:

- Úhel špičky 60°.
- S hrotem z tvrdokovu pro malá centra a odtlačovací maticí.
- Korpus a otočný hrot (možnost vícenásobného přebroušení) jsou kalené.
- Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
- Bezúdržbové díky trvalému mazání.
- Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro obrábění **tenkých obrobků při vysokých rychlostech.**

Ø pouzdra D: 74 mm

Užitná délka B: 79,4 mm

Ø tvrdokovu H: 14 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,005 mm

Pro hmotnost obrobku: 360 kg

Technický popis

Ø tvrdokovu H	14 mm
---------------	-------

Maximální chyba obvodové házivosti	0,005 mm
Užitná délka B	79,4 mm
Pro hmotnost obrobku	360 kg
Ø pouzdra D	74 mm
Morse kužel	MK3
Druh produktu	Středicí hrot