



## Univerzální pájky, Topný výkon: 150W



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	082100 150
GTIN	4003008069488
Třída artiklu	04C

### Popis

#### Provedení:

Odolné průmyslové pájedlo s **permanentními pájecími hroty Ersadur** (30krát delší životnost než dosavadní měděné pájecí hroty). **Doba zahřívání 3 minuty** (vel. 300 cca 5 minut). Přívodní vedení 1,5 m gumový kabel (PVC u vel. 30). **S odkládacím stojanem** (ne vel. 30). Výkonná pájka pro měděné průřezy do 6 mm<sup>2</sup>.

### Technický popis

Vhodné pro průřezy Cu do	6 mm <sup>2</sup>
Teplota pájecích hrotů po 3 minutách	450 °C
Hmotnost bez přívodu	245 g
Topný výkon	150 W
Šířka hrotu pájky	5,3 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Pájedlo

### Příslušenství

Bezolovnatý pájecí drát Sn96,5Ag3,0Cu0,5, role 250 g Ø pájecího drátu 1 mm	082365 1
Odsávačka cínu PDD03, plastová, antistatická	082355

Bezolovnatý pájecí drát Sn96,5Ag3,0Cu0,5, role 250 g Ø  
pájecího drátu 1,5 mm

082365 1,5

Hrot pájky Označení výrobce 152JD

082400 152JD