

**Garant****CNMG 09T308, Typ: HB7120-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250152 HB7120-1
GTIN	4045197819604
Třída artiklu	21G

## Popis

CNMG 09T308 HB7120-1 Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 260 m/min

## Technický popis

Typ	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 260 m/min

Lamač třísek	VM
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Přířazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 09T308
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení