

Garant**Tažný čep typ B, s otvorem, Vhodné pro strmé kužely: 50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308640 50
GTIN	4045197150974
Třída artiklu	31Z

Popis**Popis:**

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

- Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT), mimo vel. 30.
- V obráběcích centrech (stroje s automatickou výměnou nástrojů).
- V NC strojích (stroje bez automatické výměny nástrojů).

Upozornění:

Příslušný vhodný upínací klíč a klíčové otvory najdete v eShopu.
Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

Technický popis

Ø nákrůžku D	36 mm
Maximální utahovací moment	150 Nm
Ø hlavy D ₁	29,1 mm
Závit M	M24
Celková délka L	65,5 mm
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem	SK 50

Vhodné pro strmý kužel	50
L ₁	25,55 mm
Rozměr klíče	30 mm
Vlastnost otvoru	s otvorem
Norma pro tažné čepy	ISO 7388
Druh produktu	Tažný čep

Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308825 50