

Garant
KNUX 160405L, Typ: HB7120-1

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251072 HB7120-1
GTIN	4045197819895
Třída artiklu	21G

Popis

KNUX 160405L HB7120-1 Druh: HB7120-1

Lamač třísek: VG

Lamač třísek: 3,2 mm

 Hloubka řezu a_p : 1 - 6 mm

 Posuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,

 Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

Druh	HB7120-1
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VG
Lamač třísek	3,2 mm
Rohový rádius	0,5 mm
Hloubka řezu a_p	1 - 6 mm
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelná břitová destička	KNUX 160405L
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení