

Garant**CNMG 09T304, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250050 HB7120-1
GTIN	4045197819550
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 09T304 HB7120-1 Druh: HB7120-1
Lamač třísek: VS
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posuv f : 0,15 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 290 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Druh	HB7120-1
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 290 m/min
Lamač třísek	VS
Rohový rádius	0,4 mm

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 09T304
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení