

HOLEX**Speciální tažný čep s vnitřní závitem, s otvorem, Vhodné pro strmé kužely: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308740 40
GTIN	4045197151063
Třída artiklu	32Z

Popis**Popis:**

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Upozornění:

Utěsněný s O kroužkem.

Příslušný vhodný upínací klíč a klíčové otvory najdete v eShopu.

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment. K dispozici není vhodný upínací klíč.

Technický popis

Vnitřní závit	M16
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem	SK 40
Ø hlavy D ₁	21,1 mm
Závit M	M16
Vhodné pro strmý kužel	40
L ₁	25,1 mm
Ø nákrůžku D	25,1 mm

Celková délka L	53 mm
Maximální utahovací moment	50 Nm
Hloubka vnitřního závitu	17 mm
Rozměr klíče	22 mm
Vlastnost otvoru	s otvorem
Druh produktu	Tažný čep