

Garant

Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B, bez otvoru, Vhodné pro strmé kužely: 40

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308615 40
GTIN	4045197554543
Třída artiklu	31Z

Popis**Popis:**

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

- **Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT), mimo vel. 30.**
- **V obráběcích centrech (stroje s automatickou výměnou nástrojů).**
- **V NC strojích (stroje bez automatické výměny nástrojů).**

Upozornění:

Utěsněný s O kroužkem.

ISO 7388-3 odpovídá staré normě DIN 69872.

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

Technický popis

Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem	SK 40
Ø hlavy D ₁	19 mm
Úhel A	15 stupeň
Celková délka L	54 mm
L ₁	26 mm

Závit M	M16
Maximální utahovací moment	50 Nm
Ø nákrážku D	23 mm
Vhodné pro strmý kužel	40
Rozměr klíče	19 mm
Vlastnost otvoru	bez otvoru
Norma pro tažné čepy	ISO 7388-3
Druh produktu	Tažný čep

Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308825 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40