

Garant**CNMG 09T308, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 250052 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197819567 |
| Třída artiklu | 21G |

Popis

CNMG 09T308 HB7120-1 Druh: HB7120-1
Lamač třísek: VS
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posuv f : 0,15 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 290 m/min

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Hlavní způsob použití | M |
| Lamač třísek | VS |
| Hloubka řezu a_p | 0,3 - 2,5 mm |
| Rohový rádius | 0,8 mm |
| Druh | HB7120-1 |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 90 - 290 m/min |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Posuv f | 0,15 - 0,5 mm/ot, |
| Přiřazení dokončování/hrubování | dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | CNMG 09T308 |
| Počet výměn/řezání | 4 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |