

**Garant****DNMG 150612, Typ: HB7120-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250764 HB7120-1
GTIN	4045197819802
Třída artiklu	21G

## Popis

DNMG 150612 HB7120-1 Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 5 mmPosuv  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 260 m/min

## Technický popis

Rohový rádius	1,2 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VM
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 260 m/min
Hlavní způsob použití	M

Typ	HB7120-1
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150612
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení