

Garant**DNMG 150612, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250864 HB7120-1
GTIN	4045197819833
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150612 HB7120-1 Druh: HB7120-1
Lamač třísek: VG
Hloubka řezu a_p : 1,5 - 6 mm
Posuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Lamač třísek	VG
Druh	HB7120-1
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	1,2 mm

Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150612
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení