



Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu typ ADB, BT 40 krátké, Ø trnu d1: 27mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 302900 27 |
| GTIN | 4250122613985 |
| Třída artiklu | 36E |

Popis

Provedení:

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákrůžku broušené.
Všechny nefunkční plochy jsou černěné.

Použití:

S lícovaným perem pro frézy s podélnou drážkou, např. DIN 841. **S unášecím kroužkem** pro frézy s příčnou drážkou DIN 1880 a nožové hlavy DIN 1830.

Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Speciální klíč č. 309840.

Upozornění:

Vnitřní chlazení je možné pouze s vhodným upínacím šroubem č. 309861.

Technický popis

| | |
|---|-------|
| Délka vyložení rozměr A | 55 mm |
| Ø trnu d ₁ | 27 mm |
| Náhradní unášecí kroužek č. 309870 | 27 |
| Vhodný speciální klíč č. 309840 | 27 |
| Vnější Ø D | 48 mm |
| Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 27 |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Upnutí | BT 40 krátké |
| Norma | DIN 6358 |
| Norma pro upínání | ISO 7388-2 |
| Norma pro upínání | JIS B6339 |
| Tvar | ADB |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 5 μm |
| Strategie obrábění | HPC |
| Druh produktu | Upínací trn pro frézy |

Příslušenství

| | |
|--|-----------|
| Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308802 40 |
| Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308765 40 |
| Unášecí kroužek Pro Ø trnu 27 mm | 309870 27 |
| Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308785 40 |
| Speciální klíč Pro Ø trnu 27 mm | 309840 27 |
| Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308806 40 |
| Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 27 mm | 309860 27 |
| Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308801 40 |
| Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308795 40 |
| Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308760 40 |
| Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308790 40 |