

Garant**CNMG 160608, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 250334 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197819680 |
| Třída artiklu | 21G |

Popis

CNMG 160608 HB7120-1 Druh: HB7120-1
Lamač třísek: VG
Hloubka řezu a_p : 1,5 - 6 mm
Posuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 70 - 240 m/min |
| Rohový rádius | 0,8 mm |
| Druh | HB7120-1 |
| Hloubka řezu a_p | 1,5 - 6 mm |
| Posuv f | 0,25 - 0,6 mm/ot, |
| Lamač třísek | VG |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Hlavní způsob použití | M |
| Přiřazení dokončování/hrubování | hrubování |
| Řezný materiál | TK |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | CNMG 160608 |
| Počet výměn/řezání | 4 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |