



## Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu typ ADB, BT 40 A = 100, Ø trnu d1: 16mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	302920 16
GTIN	4250122613954
Třída artiklu	36E

### Popis

#### Provedení:

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákrážku broušené.  
Všechny nefunkční plochy jsou černěné.

#### Použití:

**S lícovaným perem** pro frézy s podélnou drážkou, např. DIN 841. **S unášecím kroužkem** pro frézy s příčnou drážkou DIN 1880 a nožové hlavy DIN 1830.

#### Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

#### Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Speciální klíč č. 309840.

#### Upozornění:

Vnitřní chlazení je možné pouze s vhodným upínacím šroubem č. 309861.

Délka vyložení rozměr A: 100 mm

Vnější Ø D: 32 mm

Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861: 16

Náhradní unášecí kroužek č. 309870: 16

Vhodný speciální klíč č. 309840: 16

### Technický popis

Náhradní unášecí kroužek č. 309870	16
Vhodný speciální klíč č. 309840	16
Délka vyložení rozměr A	100 mm

Ø trnu d <sub>1</sub>	16 mm
Vnější Ø D	32 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	16
Upínací Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Upnutí	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézy

## Příslušenství

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep Hurco 90° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep Hurco 90° s otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308805 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 16 mm	309860 16
Tažný čep Hurco 60° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308804 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep Hurco 60° s otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308803 40
Tažný čep Hurco 45° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Speciální klíč Pro Ø trnu 16 mm	309840 16
Unášecí kroužek Pro Ø trnu 16 mm	309870 16
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308780 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40