

Garant**CNMG 160612, Typ: HB7120-1****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	250336 HB7120-1
GTIN	4045197819697
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 160612 HB7120-1 Druh: HB7120-1
Lamač třísek: VG
Hloubka řezu a_p : 1,5 - 6 mm
Posuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Rohový rádius	1,2 mm
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Druh	HB7120-1

Lamač třísek	VG
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 160612
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení