



Lehký otočný soustružnický hrot, Morse kužel: 3



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 320675 3 |
| GTIN | 5907412202754 |
| Třída artiklu | 36C |

Popis

Provedení:

- Úhel špičky 60°.
- Lehké provedení, bezúdržbové.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro soustruhy na hrubování a jemné soustružení.

Ø pouzdra D: 50 mm

Celková délka L: 151 mm

Užitná délka B: 70 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 22 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,005 mm

Délka hrotu C: 27,5 mm

Technický popis

| | |
|------------------------------------|----------|
| Pro hmotnost obrobku | 400 kg |
| Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm |
| Morse kužel | MK3 |
| Ø pouzdra D | 50 mm |

| | |
|------------------------|------------------------|
| Užitná délka B | 70 mm |
| Největší Ø hrotu 60° A | 22 mm |
| Maximální počet otáček | 6300 min ⁻¹ |
| Délka hrotu C | 27,5 mm |
| Celková délka L | 151 mm |
| Druh produktu | Středicí hrot |