

Garant**CNMG 120412, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250160 HB7140-1
GTIN	4045197820327
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 120412 HB7140-1 Druh: HB7140-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 230 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh	HB7140-1
Lamač třísek	VM
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm

Rohový rádius	1,2 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120412
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení