



## Otočný soustružnický hrot 60°, Morse kužel: 3



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	320660 3
GTIN	4019208014272
Třída artiklu	35R

### Popis

#### Provedení:

- **Tělo a otočný hrot jsou kalené.**
- **Otočný hrot kalený do hloubky, možno několikrát přebrousit.**
- **Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.**
- **Bezúdržbové díky trvalému mazání.**
- **Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.**
- **Úhel špičky 60°.**

#### Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

#### Použití:

Pro všechny druhy soustruhů, vhodné jak pro hrubování, tak i jemné soustružení.

Ø pouzdra D: 48,5 mm

Užitná délka B: 70,5 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 22 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,005 mm

Pro hmotnost obrobku: 400 kg

### Technický popis

Pro hmotnost obrobku	400 kg
Maximální chyba obvodové házivosti	0,005 mm

Ø pouzdra D	48,5 mm
Největší Ø hrotu 60° A	22 mm
Užitná délka B	70,5 mm
Morse kužel	MK3
Druh produktu	Středicí hrot