

Garant**DNMG 150612, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250864 HB7140-1
GTIN	4045197820471
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150612 HB7140-1 Druh: HB7140-1
Lamač třísek: VG
Hloubka řezu a_p : 1,5 - 6 mm
Posuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 210 m/min

Technický popis

Lamač třísek	VG
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Druh	HB7140-1
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	1,2 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 210 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150612
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení