



Otočný soustružnický hrot 60°, Morse kužel: 4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	320660 4
GTIN	4019208014258
Třída artiklu	35R

Popis

Provedení:

- Těleso a otočný hrot jsou kalené.
- Otočný hrot kalený do hloubky, možno několikrát přebrousit.
- Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
- Bezúdržbové díky trvalému mazání.
- Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.
- Úhel špičky 60°.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro všechny druhy soustruhů, vhodné jak pro hrubování, tak i jemné soustružení.

Ø pouzdra D: 68,5 mm

Užitná délka B: 102,5 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 32 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,005 mm

Pro hmotnost obrobku: 800 kg

Technický popis

Největší Ø hrotu 60° A	32 mm
Ø pouzdra D	68,5 mm

Užitná délka B	102,5 mm
Morse kužel	MK4
Maximální chyba obvodové házivosti	0,005 mm
Pro hmotnost obrobku	800 kg
Druh produktu	Středicí hrot