


Garant**SNMG 120412, Typ: HB7140-1****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	251226 HB7140-1
GTIN	4045197820655
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 120412 HB7140-1 Rohový rádius: 1,2 mm

Druh: HB7140-1

Lamač třísek: VM

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 230 m/min**Technický popis**

Lamač třísek	VM
Druh	HB7140-1
Rohový rádius	1,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,

Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120412
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení