



## Lehký otočný soustružnický hrot, Morse kužel: 3



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	320650 3
GTIN	4019208000145
Třída artiklu	35R

### Popis

#### Provedení:

- Úhel hrotu 60°.
- Lehké provedení.
- Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
- Bezúdržbový.

#### Popis:

Středící hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středící hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středící hrot zapustí.

#### Použití:

Převážně k obrábění malých i nejmenších dílů na malých a velkých soustruzích.

Ø pouzdra D: 34 mm

Užitná délka B: 62 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 15 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,005 mm

Pro hmotnost obrobku: 400 kg

### Technický popis

Pro hmotnost obrobku	400 kg
Ø pouzdra D	34 mm
Maximální chyba obvodové házivosti	0,005 mm
Největší Ø hrotu 60° A	15 mm

Morse kužel	MK3
Užitná délka B	62 mm
Druh produktu	Středicí hrot