



Lehký otočný soustružnický hrot, Morse kužel: 5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	320650 5
GTIN	4019208000183
Třída artiklu	35R

Popis

Provedení:

- Úhel hrotu 60°.
- Lehké provedení.
- Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
- Bezúdržbový.

Popis:

Středící hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středící hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středící hrot zapustí.

Použití:

Převážně k obrábění malých i nejmenších dílů na malých a velkých soustruzích.

Ø pouzdra D: 58 mm

Užitná délka B: 104 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 30 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,01 mm

Pro hmotnost obrobku: 1600 kg

Technický popis

Pro hmotnost obrobku	1600 kg
Největší Ø hrotu 60° A	30 mm
Maximální chyba obvodové házivosti	0,01 mm
Ø pouzdra D	58 mm

Užitná délka B	104 mm
Morse kužel	MK5
Druh produktu	Středicí hrot