



Otočný soustružnický hrot s prodlouženým hrotem 60° / 30°, Morse kužel: 1



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 320670 1 |
| GTIN | 4019208017044 |
| Třída artiklu | 35R |

Popis

Provedení:

- Tělo a otočný hrot jsou kalené.
- Otočný hrot kalený do hloubky, možno několikrát přebrousit.
- Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
- Bezúdržbové díky trvalému mazání.
- Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.
- S prodlouženým hrotem, úhel hrotu 60° / 30°.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro všechny druhy soustruhů, vhodné jak pro hrubování, tak i jemné soustružení. Prodloužený otočný hrot umožňuje nerušené najetí soustružnického nože k rovině obrobku. Vhodné zejména ke kopírovacímu soustružení.

Ø pouzdra D: 34,5 mm

Užitná délka B: 70,5 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 15 mm

Největší Ø hrotu 30° A: 9 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,005 mm

Délka hrotu C: 27 mm

Technický popis

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Užitná délka B | 70,5 mm |
| Největší Ø hrotu 60° A | 15 mm |
| Pro hmotnost obrobku | 80 kg |
| Ø pouzdra D | 34,5 mm |
| Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm |
| Morse kužel | MK1 |
| Největší Ø hrotu 30° A | 9 mm |
| Délka hrotu C | 27 mm |
| Druh produktu | Středicí hrot |