



Lehký otočný soustružnický hrot, Morse kužel: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	320655 2
GTIN	5907412202709
Třída artiklu	36C

Popis

Provedení:

- Úhel hrotu 60°.
- Lehké provedení.
- Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
- Bezúdržbový.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Převážně k obrábění malých i nejmenších dílů na malých a velkých soustruzích.

Ø pouzdra D: 44 mm

Celková délka L: 137,5 mm

Užitná délka B: 73 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 24 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,006 mm

Délka hrotu C: 26,5 mm

Technický popis

Ø pouzdra D	44 mm
Užitná délka B	73 mm
Maximální chyba obvodové házivosti	0,006 mm

Délka hrotu C	26,5 mm
Pro hmotnost obrobku	100 kg
Největší Ø hrotu 60° A	24 mm
Morse kužel	MK2
Maximální počet otáček	8000 min ⁻¹
Celková délka L	137,5 mm
Druh produktu	Středicí hrot