


**Garant****SNMG 120408, Typ: HB7140-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251324 HB7140-1
GTIN	4045197820662
Třída artiklu	21G

## Popis

SNMG 120408 HB7140-1 Rohový rádius: 0,8 mm

Druh: HB7140-1

Lamač třísek: VG

Hloubka řezu  $a_p$ : 1,5 - 9 mmPosuv  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 210 m/min

## Technický popis

Posuv $f$	0,25 - 0,8 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 210 m/min
Lamač třísek	VG
Druh	HB7140-1
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu $a_p$	1,5 - 9 mm

Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120408
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení