



Otočný soustružnický hrot s prodlouženým hrotem 60° / 30°, Morse kužel: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	320670 2
GTIN	4019208017051
Třída artiklu	35R

Popis

Provedení:

- Tělo a otočný hrot jsou kalené.
- Otočný hrot kalený do hloubky, možno několikrát přebrousit.
- Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
- Bezúdržbové díky trvalému mazání.
- Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.
- S prodlouženým hrotem, úhel hrotu 60° / 30°.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro všechny druhy soustruhů, vhodné jak pro hrubování, tak i jemné soustružení. Prodloužený otočný hrot umožňuje nerušené najetí soustružnického nože k rovině obrobku. Vhodné zejména ke kopírovacímu soustružení.

Ø pouzdra D: 43 mm

Užitná délka B: 75 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 20 mm

Největší Ø hrotu 30° A: 10 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,005 mm

Délka hrotu C: 34 mm

Technický popis

Maximální chyba obvodové házivosti	0,005 mm
Největší Ø hrotu 30° A	10 mm
Délka hrotu C	34 mm
Pro hmotnost obrobku	140 kg
Největší Ø hrotu 60° A	20 mm
Ø pouzdra D	43 mm
Morse kužel	MK2
Užitná délka B	75 mm
Druh produktu	Středicí hrot