

Garant**TNMG 160404, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	251432 HB7140-1
GTIN	4045197820723
Třída artiklu	21G

Popis

TNMG 160404 HB7140-1 Druh: HB7140-1

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 260 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 260 m/min
Druh	HB7140-1
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač třísek	VS
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TNMG 160404
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení