

**Lehký otočný soustružnický hrot, Morse kužel: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320655 3
GTIN	5907412202716
Třída artiklu	36C

Popis**Provedení:**

- Úhel hrotu 60°.
- Lehké provedení.
- Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
- Bezúdržbový.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Převážně k obrábění malých i nejmenších dílů na malých a velkých soustruzích.

Ø pouzdra D: 48 mm

Celková délka L: 166 mm

Užitná délka B: 85 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 28 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,006 mm

Délka hrotu C: 32,5 mm

Technický popis

Užitná délka B	85 mm
Maximální chyba obvodové házivosti	0,006 mm
Morse kužel	MK3

Maximální počet otáček	6000 min ⁻¹
Délka hrotu C	32,5 mm
Největší Ø hrotu 60° A	28 mm
Ø pouzdra D	48 mm
Pro hmotnost obrobku	200 kg
Celková délka L	166 mm
Druh produktu	Středicí hrot