

Garant**SNMG 120408, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251144 HB7140-1
GTIN	4045197820624
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 120408 HB7140-1 Rohový rádius: 0,8 mm

Druh: HB7140-1

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 260 m/min

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Druh	HB7140-1
Lamač třísek	VS
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 260 m/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm

Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120408
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení