



Otočný soustružnický hrot s prodlouženým hrotem 60° / 30°, Morse kužel: 6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	320670 6
GTIN	4019208017099
Třída artiklu	35R

Popis

Provedení:

- Tělo a otočný hrot jsou kalené.
- Otočný hrot kalený do hloubky, možno několikrát přebrousit.
- Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
- Bezúdržbové díky trvalému mazání.
- Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.
- S prodlouženým hrotem, úhel hrotu 60° / 30°.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro všechny druhy soustruhů, vhodné jak pro hrubování, tak i jemné soustružení. Prodloužený otočný hrot umožňuje nerušené najetí soustružnického nože k rovině obrobku. Vhodné zejména ke kopírovacímu soustružení.
Ø pouzdra D: 102,5 mm
Užitná délka B: 172,5 mm
Největší Ø hrotu 60° A: 50 mm
Největší Ø hrotu 30° A: 18 mm
Maximální chyba obvodové házivosti: 0,01 mm
Délka hrotu C: 78 mm

Technický popis

Pro hmotnost obrobku	2500 kg
Největší Ø hrotu 60° A	50 mm
Maximální chyba obvodové házivosti	0,01 mm
Morse kužel	MK6
Ø pouzdra D	102,5 mm
Délka hrotu C	78 mm
Užitná délka B	172,5 mm
Největší Ø hrotu 30° A	18 mm
Druh produktu	Středicí hrot