

Garant**VNMG 160408, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	251734 HB7120-1
GTIN	4045197820082
Třída artiklu	21G

Popis

VNMG 160408 HB7120-1 Druh: HB7120-1
Lamač třísek: VS
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mm
Posuv f : 0,05 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 290 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,05 - 0,4 mm/ot,
Lamač třísek	VS
Druh	HB7120-1

Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 290 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VNMG 160408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení