

Garant**SNMG 120404, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	251222 HB7140-1
GTIN	4045197820631
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 120404 HB7140-1 Rohový rádius: 0,4 mm

Druh: HB7140-1

Lamač třísek: VM

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mm

Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 230 m/min

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač třísek	VM
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,4 mm

Druh	HB7140-1
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120404
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení