



Upínací trn pro frézovací hlavy s čelními chladícími tryskami, typ ADB, BT 50 A = 100, Ø trnu d1: 32mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	303045 32
GTIN	4250122616320
Třída artiklu	36E

Popis

Provedení:

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákrážku broušené.
Všechny nefunkční plochy jsou černěné.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Speciální klíč č. 309840.

Technický popis

Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	32
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	32
Ø trnu d ₁	32 mm
Vnější Ø D	78 mm
Upínací Ø D ₁	32 mm
Upnutí	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	ISO 7388-2

Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Otvor chladicího kanálu	není zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

Příslušenství

Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Speciální klíč Pro Ø trnu 32 mm	309840 32
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 32 mm	309860 32
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50