

Garant**VNMG 160404, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 251802 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197820099 |
| Třída artiklu | 21G |

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Typ | HB7120-1 |
| Lamač třísek | VM |
| Posuv f | 0,1 - 0,5 mm/ot, |
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 4 mm |
| Hlavní způsob použití | M |
| Rohový rádius | 0,4 mm |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 80 - 260 m/min |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VNMG 160404 |

| | |
|--------------------|---|
| Počet výměn/řezání | 4 |
| Tolerance | M |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |