


**Garant****SNMG 120408, Typ: HB7140-1**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	251224 HB7140-1
GTIN	4045197820648
Třída artiklu	21G

## Popis

SNMG 120408 HB7140-1 Rohový rádius: 0,8 mm

Druh: HB7140-1

Lamač třísek: VM

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 230 m/min

## Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 230 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Lamač třísek	VM
Hlavní způsob použití	M

Druh	HB7140-1
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120408
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení