



## Upínací trn pro frézovací hlavy s čelními chladícími tryskami, typ ADB, BT 40 krátké, Ø trnu d1: 27mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	303020 27
GTIN	4250122614203
Třída artiklu	36E

### Popis

#### Provedení:

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákržku broušené.  
Všechny nefunkční plochy jsou černěné.

#### Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

#### Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Speciální klíč č. 309840.

### Technický popis

Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	27
Délka vyložení rozměr A	40 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	27
Ø trnu d <sub>1</sub>	27 mm
Vnější Ø D	60 mm
Upnutí	BT 40 krátké
Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339

Tvar	ADB
Otvor chladicího kanálu	není zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 5 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

## Příslušenství

Tažný čep Hurco 45° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 27 mm	309860 27
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep Hurco 90° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Speciální klíč Pro Ø trnu 27 mm	309840 27
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40