



## Lehký otočný soustružnický hrot, Morse kužel: 5



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	320675 5
GTIN	5907412202730
Třída artiklu	36C

### Popis

#### Provedení:

- Úhel špičky 60°.
- Lehké provedení, bezúdržbové.

#### Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

#### Použití:

Pro soustruhy na hrubování a jemné soustružení.

Ø pouzdra D: 90 mm

Celková délka L: 257,5 mm

Užitná délka B: 128 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 40 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,005 mm

Délka hrotu C: 49,5 mm

### Technický popis

Morse kužel	MK5
Maximální chyba obvodové házivosti	0,005 mm
Ø pouzdra D	90 mm
Maximální počet otáček	3000 min <sup>-1</sup>

Pro hmotnost obrobku	2000 kg
Užitná délka B	128 mm
Délka hrotu C	49,5 mm
Největší Ø hrotu 60° A	40 mm
Celková délka L	257,5 mm
Druh produktu	Středicí hrot